



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | TwinBus |
| Ästhetischer Name | M-Smart M-Star M-Elegance M-Arc System M M-Plan M-Plan glass |
| Produkt- oder Komponententyp | Video-Freisprechstelle Komfort |
| Steuertastentyp | Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Türöffnertaste Lichtschaltertaste |
| Farbton | Polarweiß glänzend |
| Intercom-Typ | Handbetrieb |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Montagemodus | Unterputzmontage |
| Displaytyp | Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung |
| Displayauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Displaygröße | 89 mm |
| Helligkeit | Einstellbar |
| Kontrast | Einstellbar |
| Angezeigte Informationen | Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen |
| Material | Polykarbonat |
| Funktion verfügbar | Optische Rufanzeige 1 Taste, konfigurierbar Sprachlautstärkeregelung Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Rufschnittstellen-Relais Rufspeicher |
| Art der Einstellung | Sprachlautstärke: 8 Einstellungen |
| Signaltyp | 20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne |
| Breite | 221 mm |
| Höhe | 91 mm |
| Tiefe | 24 mm |

Montage

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...40 °C |
|---------------------------------|-----------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,5 cm |
| VPE 1 Breite | 9,2 cm |
| VPE 1 Länge | 22,4 cm |
| VPE 1 Gewicht | 343,0 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 33 |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 2 Höhe | 32,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 11,59 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|