



Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio Color
Násobnost	Trojnásobný
Směr instalace	Horizontal/vertical
Typ jističe	Triple
Počet modulů	3 x 2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Chocolate
Side color	Black (RAL 7021)

Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček Polykarbonát: intermediate plate
Normy	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Šířka	227 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,000 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	23,000 cm
Hmotnost balení 1	50,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	5,500 cm
Šířka balení 2	11,000 cm
Délka balení 2	25,000 cm
Hmotnost balení 2	308,000 g

Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	85
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,264 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------