



### Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Baureihe                     | Prisma  |
| Baureihe                     | Prisma G<br>Prisma P  |
| Produkt- oder Komponententyp | Blende  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Installationszubehör  |
| Kompatible Produktfamilie    | Prisma Prisma G Gehäuse<br>Prisma Prisma Pack 250 Gehäuse<br>Prisma Prisma P Schaltfeld |
| Typ der Frontplatte          | Einfach   |

### Zusatzmerkmale

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung   | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm<br>Paketgehäuse - Breite 555 mm<br>Paketgehäuse - Breite 600 mm |
| Anzahl der vertikalen Module (50 mm) | 2  |
| Normen                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1   |
| Produktzertifizierungen              | ASEFA  |
| Material                             | Stahl  |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Glatt<br>Matt  |
| Beschichtung                         | Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver  |
| Farbe                                | Weiß (RAL 9001)  |
| Höhe                                 | 100 mm   |
| Breite                               | 500 mm   |
| Produktgewicht                       | 0,48 kg  |
| Menge pro Satz                       | Satz à 1   |
| Funktionseinheit                     | 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse<br>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse<br>650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse<br>600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse                                |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 13,100 cm |
| VPE 1 Länge   | 52,900 cm |
| VPE 1 Gewicht | 500,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 17,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 13,100 cm |
| VPE 2 Länge   | 53,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,050 kg  |
| VPE 3 Art     | P12       |

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 3 Menge   | 600        |
| VPE 3 Höhe    | 116,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 315,000 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja   |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>   |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>   |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>  |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|