




Základní popis

Řada	New Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
Označení řady	Unica Pro
Počet modulů	1 x 2 modules
Násobnost	Jednonásobný
Upevnění	Šrouby

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	4 výřezy
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Hloubka	40 mm
Šířka	87 mm
Výška	87 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	52,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	12,100 cm
Šířka balení 2	18,000 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	660,000 g

Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	90
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	6,565 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------