



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FM
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Gehäuse Prisma Prisma PH Gehäuse Prisma Prisma Pack 250 Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Rückwand mit Schlitzen DIN-Schiene Rückwand ohne Aussparung
Installiertes Gerät	Modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	160 A
[In] Bemessungsstrom	160 A bei 40 °C
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
I²t bei Aktivierung	6700000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: gecrimpter Kabelschuh 50 mm² Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 6 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase) , 6 x 4...10 mm² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 6 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral) , 6 x 4...10 mm² (fest)
9-mm-Raster	24
Gesamtzahl der 18-mm-Module	12
Produktgewicht	0,92 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innenraum Prisma IEC 61439-2, Innenraum Prisma IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------