



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma P
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P
Schientyp	Modular

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter TeSys: fixiert GV2LE TeSys: fixiert GV2ME TeSys: fixiert GV2RTn Acti 9: fixiert iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 NA - Steuerung: Kippschalter Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fixiert C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert 1/2 oder 1 Modullampe - horizontal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A Multi 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: Messgerät Multi 9: Messgerät Vigirex: RH197M
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert C120 1 4P: fixiert C120 9 3P: fixiert GV2LE 9 3P: fixiert GV2ME 9 3P: fixiert GV2RTn 1 3P: fixiert iC120 1 4P: fixiert iC120 1 3P: fixiert INS100 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS100 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS160 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS160 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS40 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS40 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS63 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS63 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NG125 1 4P: fixiert NG125 1 3P: fixiert NG125 NA 1 4P: fixiert NG125 NA 1 3P: fixiert INS125 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS125 vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Gehäuse-Nennhöhe	2000 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	2 Module: 1/2 oder 1 Modullampe, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: GV2LE, direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: GV2ME, direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: GV2RTn, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: IM10 in 650 mm breitGehäuse 4 Module: IM10H in 650 mm breitGehäuse 4 Module: IM20 in 650 mm breitGehäuse 4 Module: IM20H in 650 mm breitGehäuse 3 Module: IM9 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: IM9-OL in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INS100, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INS100, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INS125, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INS125, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INS160, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: INS160, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INS40, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: INS63, direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: Messgerät in 650 mm breitGehäuse 3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 650 mm breitGehäuse 8 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 650 mm breitGehäuse 4 Module: modulares Gerät, direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NG125 NA, direkt in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH10 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH197M in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH21 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH99 in 650 mm breitGehäuse 5 Module: C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 5 Module: NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	43 mm
Breite	592 mm
Tiefe	126 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	60,5 cm
VPE 1 Gewicht	514,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	14,5 cm

VPE 2 Breite	23,5 cm
VPE 2 Länge	61,5 cm
VPE 2 Gewicht	6,32 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	74 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	138,4 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------