



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	8 Mm Beton 8 Mm Ziegel 7 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	45 mm
Schraubendurchmesser	5...6 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 1,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,8 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,7 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,25 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 120 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 80 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 70 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 40 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 25 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 10 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Rot
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	8 mm
Länge	40 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,00128 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,900 cm
VPE 1 Breite	0,900 cm
VPE 1 Länge	3,900 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	BB 1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	5,600 cm

VPE 2 Breite	8,200 cm
VPE 2 Länge	12,400 cm
VPE 2 Gewicht	1000,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------