



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusentyp	Vielseitiges Gehäuse
Beschreibung der Montageplatte	Geschlitzt

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Art der Frontabdeckung	Undurchsichtig Reversibel
[In] Bemessungsstrom	63 A
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	17
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	340 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	91 mm
Farbe	Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60529 IEC 670 EN 50262 IEC 60439-3 EN 50102
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	47,000 cm
VPE 1 Breite	36,000 cm
VPE 1 Länge	16,800 cm
VPE 1 Gewicht	2,687 kg

VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	87,236 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------