



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyt	Gehäuse für Netzsteckdose
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Gesamtzahl der 18-mm-Module	19
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle	8
Anzahl von Platten	2 für Drucktastersteuerungen 8 für 65 x 85-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung	2 Kabelbinder 8 Platte für 65 x 85-Steckdose 2 Platte für Drucktastensteuerung
Art der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	39 W
[In] Bemessungsstrom	90 A
Schienentyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	17
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	3,4 kg
Basisabmessungen	90 x 100 mm
Breite	448 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	91 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 61439-3 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	47,0 cm
VPE 1 Breite	46,8 cm
VPE 1 Länge	16,8 cm
VPE 1 Gewicht	3,35 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	75,702 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------