



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusety	Mini-Gehäuse für modulares Gerät
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses	1 Beschriftungssatz
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	6
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	3
Gesamtzahl der 18-mm-Module	3
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungs-Bausatz
Art der Frontabdeckung	Transparent
[In] Bemessungsstrom	32 A
Schientyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	80 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	98 mm
Innentiefe	56 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 670
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	9,8 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
VPE 1 Gewicht	270,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	21,7 cm
VPE 2 Breite	34 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,75 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	101 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	136,56 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------