



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MIN
Produkt- oder Komponententyp	Elektromechanischer Timer
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 14 x 40 W 4,7 µF Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 10 x 58 W 7 µF Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC Halogenlampe 2300 W 230 V AC Glühlampe 2300 W Fluokompakt-Lampe 2300 VA Kompakt-Leuchtstofflampe 21 x 7 W Kompakt-Leuchtstofflampe 13 x 11 W Kompakt-Leuchtstofflampe 10 x 15 W Kompakt-Leuchtstofflampe 7 x 20 W LED-Lampe < 2 W 30 W LED-Lampe > 2 W 300 W
Leistungsaufnahme in VA	1 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC bei 50 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 1 bis 7 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - ≤ 6 mm ²
Breite	18 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	84 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	9,9 cm
VPE 1 Gewicht	82 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	10,5 cm
VPE 2 Länge	22 cm
VPE 2 Gewicht	865 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	110
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	10,033 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------