



### Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | RITTO            |
| Produkt- oder Komponententyp | Rahmen           |
| Montagemodus                 | Unterputzmontage |
| Farbton                      | Weiß             |
| Anzahl Reihen                | 1fach            |

### Zusatzmerkmale

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 138 mm |
| Höhe   | 189 mm |
| Tiefe  | 8 mm   |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 20,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 14,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 5,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 313,0 g |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 22      |
| VPE 2 Höhe    | 32,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 40,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 30,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 7,28 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration         | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil      | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                    |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|