



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kartusche
Kurzbezeichnung des Geräts	C1 Master-350
Kompatible Produktfamilie	Acti9 Acti 9 PRD1 Master Überspannungsableiter mit steckbarem Modul
Typ des Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk

Zusatzmerkmale

Typ der Überspannungsableiter-Klasse	Typ 1
Technologie des Überspannungsableiters	Funkenstrecke
Erdungssystem	TT TN
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
[In] Nennableitstoßstrom	25 kA
[Uc] höchste Dauerspannung	350 V
[Up] Schutzpegel	<1,5 kV Typ 1
[Ifi] Folgestrom	50 kA
Lokale Signalisierung	Kennbit (weiß/rot)
Montagemodus	Steckbar
Montagehalterung	In das SPD-Modul
9-mm-Raster	4
Höhe	50 mm
Breite	36 mm
Tiefe	57 mm
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Material	PBT (Polybutylenterephthalat)
[tA] Antwortzeit	< 100 ns

Montage

Normen	IEC 61643-1 EN 61643-11
Schutzart (IP)	IP20 Vorderseite:
Relative Luftfeuchtigkeit	5...90 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,2 cm
VPE 1 Breite	4,4 cm
VPE 1 Länge	10,8 cm

VPE 1 Gewicht	262,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,736 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------