



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp	Informationsmodul
Produktspezifische Anwendung	Zur Informationsanzeige
Farbton	Titan

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	1fach
Produktbestimmung	Modul-Türstation
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED
Funktion verfügbar	Kann gekennzeichnet werden Austauschbares Beschriftungsfeld
Displaytyp	Oberflächenbeleuchtet
Abmessungen der Beschriftung	80 x 80 mm
Versorgung	Über Busstecker Über Netztrafo
Anschlüsse - Klemmen	Aufsteckbarer Busverbinder
Breite	95 mm
Höhe	95 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	0,178 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,9 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	3,5 cm
VPE 1 Gewicht	180,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,55 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------