



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Impact-Resistant
Ästhetischer Name	Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp	Wippschalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Blau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig 1-polig
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 AX
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Kontrollleuchte
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Polykarbonat

Montage

Schutzart (IP)	IP66
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,900 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
VPE 1 Gewicht	192,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	6,156 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------