



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit integriertem Lichtsensor
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Schaltleistung in W	2300
Lichtempfindlichkeit	3...2000 lux
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Material	Polykarbonat glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,600 cm
VPE 1 Gewicht	188,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	7,004 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen



WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
