



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FCA
Produkt- oder Komponententyp	Vordere Abdeckung
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Menge pro Satz	Satz à 8
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C

Zusatzmerkmale

Farbton	Natürlich
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	Aluminium eloxiert

Montage

Länge	2500 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	250,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,024 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	384
VPE 2 Höhe	67,000 cm
VPE 2 Breite	400,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	414,816 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------