



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact UR MasterPact NW MasterPact NW UL 489
Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	M2c
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer Kontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NW Leistungsschalter Masterpact MasterPact NW UL 489 Leistungsschalter Masterpact MasterPact UR Leistungsschalter

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	1,5 A bei 48 V DC 1,8 A bei 24 V DC 3 A bei 380 V AC 5 A bei 240 V AC 0,15 A bei 250 V DC 0,4 A bei 125 V DC
Mindestlast	100 mA bei 24 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	70,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.