



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Verstellbare Konsole
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Material des Brüstungskanals	Kunststoff Aluminium
Abmessungen des Brüstungskanals	140H x 63 mm 140 x 63 mm 120 x 63 mm
Befestigungsart	Mit Schrauben
Material	Steel unlackiert
Länge	160...260 mm
Höhe	180 mm
Breite	67 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	696 g
Höhe VPE1	6,2 cm
Breite VPE1	16,1 cm
Länge VPE1	16,9 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	7,248 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------