



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	M-Star M-Plan glass M-Plan System M M-Smart M-Elegance M-Arc
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Funktionstasten	8
Übertragungsmedium	Infrarot-Empfänger
Lokale Signalisierung	LED
Position der Markierung	Markierung auf dem Beschriftungshalter
Material	Kunststoff glänzend

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,2 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	71,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,67 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
