Produktdatenblatt
Eigenschaften

A9A26960
Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	iMN
[Uc] Steuerkreisspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Standard
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (Chinesische Version) Acti 9 Acti9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter Acti 9 Acti9 iC40
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben und unten: ja
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 8 mm² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,7 mm² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 6 mm² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,7 mm² - flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMN

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 1 Gewicht	81 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,7 cm
VPE 2 Gewicht	707 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,864 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months