



Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iSSW
Produkt- oder Komponententyp	Wechselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iSSW
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Beschreibung der Pole	2P
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	20 A
Betätigungsart	Kippschalter 3 Positionen
Beschriftung	1 - 0 - 2
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	82 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen $\cos \Phi = 0,8$
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² flexibel Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² fest ohne Kabelende
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Schutzart (IP)	IP20 conforming to IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Verschmutzungsgrad	3
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	88,500 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	8,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	23,000 cm
VPE 2 Gewicht	583,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	54
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,673 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------