



## Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | Acti9            |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene      |
| Montagemodus                 | Horizontal       |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Leitungen   | 1L + N           |
| Länge in 18-mm-Modulen       | 24               |

## Zusatzmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Anzahl der Wege                                 | 12-polig N + 1 L  |
| Polkonfiguration für 1-Weg                      | 1 x 1P + N<br>1 x 2P  |
| Anschlussraster                                 | 18 mm   |
| Anschlusstyp                                    | Zinke   |
| Abstand zwischen den Polen                      | 36 mm   |
| Beschriftung                                    | N L   |
| Isolation                                       | Isoliert  |
| Gerätedarstellung                               | Ablängbar   |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                | 100 A bei 40 °C   |
| [U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung    | 415 V AC  |
| [U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC entspricht IEC 61439-2   |
| Montageort                                      | Oben oder unten auf Tunnelklemmen<br>Oben oder unten auf Doppelklemme   |
| 9-mm-Raster                                     | 48  |
| Breite  | 430 mm  |
| Farbe   | Weiß (RAL 9003)   |
| Kompatible Produktfamilie                       | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti9 iK60<br>Acti 9 Acti9 iID<br>Acti 9 Acti9 iID K<br>Acti 9 Acti9 iSW<br>Acti 9 Acti9 iSW-NA<br>Multi 9 Multi9 C60 |

## Montage

|                    |   |
|--------------------|---|
| Normen             | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2              |
| Feuerbeständigkeit | 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1  |
| Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60947-7-1                |
| Schutzart (IP)     | IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,600 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 46,600 cm |
| VPE 1 Gewicht | 166,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 5,600 cm  |
| VPE 2 Breite  | 8,400 cm  |
| VPE 2 Länge   | 46,600 cm |
| VPE 2 Gewicht | 934,000 g |
| VPE 3 Art     | S04       |
| VPE 3 Menge   | 55        |
| VPE 3 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 11,147 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|