



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	1L + N
Länge in 18 mm Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	12-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 1P + N
Verbindungsabstand	9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	18 mm
Markierung	N L
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC Ph/N
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Unten auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	104 g
Höhe VPE1	2,2 cm
Breite VPE1	2,8 cm
Länge VPE1	22 cm

Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	586 g
Höhe VPE2	6 cm
Breite VPE2	8,6 cm
Länge VPE2	24,8 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	80
Gewicht VPE3	9,874 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------