



Übersicht

Ausführung	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Cord length	1,98 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	4,4 cm
Breite	44,5 cm
Hauptausgangsspannung	208 V 230 V
Tiefe	10,8 cm
Produktgewicht	2,27 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Montagemodus	Aufbau
Rack units	1U
Montageposition	Horizontal
[In] Bemessungsstrom	12 A
Zulässige Spannung	200...240 V
Eingangsstromgrenzen	15 A
Tragfähigkeit	2300 VA
Bemessungsstrom	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]UL-gelistet[RETURN]VDE
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	34,3 cm
VPE 1 Länge	47 cm
VPE 1 Gewicht	3,45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------