



## Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L + N
Länge in 18-mm-Modulen	12

## Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	12-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	18 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
[Ie] Nennbetriebsstrom	80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Montageort	Unten auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)

## Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,8 cm
VPE 1 Breite	8,6 cm
VPE 1 Länge	23,3 cm
VPE 1 Gewicht	117 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6 cm
VPE 2 Breite	8,6 cm
VPE 2 Länge	25 cm
VPE 2 Gewicht	589 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	9,792 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------