



## Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	24

## Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	24-polig N + L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P + N 3 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Beschriftung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	80 A bei 40 °C
[U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
[U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Montageort	Unten auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	48
Breite	430 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vigi

## Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	3,000 cm
VPE 1 Länge	43,800 cm

VPE 1 Gewicht	331,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,200 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	46,700 cm
VPE 2 Gewicht	1,765 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------