



Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Ausgangsrelais
Minimum ordered quantity	Satz à 4

Zusatzmerkmale

[tA] Antwortzeit	<= 10 ms von Status 0 zu 1 <= 10 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß	10 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung	24 - 240 V AC
Diskreter Ausgangsstrom	500 mA
Aktueller Zustand 0 garantiert	0,4 mA DC
Aktueller Zustand 1 garantiert	6,5 mA DC
Spannungsstatus 0 garantiert	2,8 V DC
Spannungsstatus 1 garantiert	18,6 V DC
Produktgewicht	0,016 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	5,9 cm
VPE 1 Gewicht	0,9 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	3,3 cm
VPE 2 Breite	4,5 cm
VPE 2 Länge	5,9 cm
VPE 2 Gewicht	31 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm

VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	721 g


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Interner Verdrahtungsplan



Temperatur-Derating-Kurven



- (1) 100 % der Kanäle verwendet
(2) 50 % der Kanäle verwendet