



Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Menge pro Satz	Satz à 100
Starterkomponente	1/4 Drehungs-Hakengleitmuttern und entsprechende Schrauben
Star-Delta	Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Baugruppe
Befestigung des Mechanismus	Schrauben
Kopfmontage	M6 x 18
ISO-Gewinde	M6
Motorleistung (kW)	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Typ des Motorstarters	Star-delta Starter
Montagehalterung	Kombination AM1-ED-Schiene Omega AM1-DE-Schiene Omega AM1-DP-Schiene Asymmetrische DZ5-MB-Schiene Gekerbte AM1-EC-Schiene
Anzahl der Geräte	12 2 8 15
Produktkompatibilität	Für Stützen AM3-EC
Produktmontage	Schiene Montageplatte

Produktgewicht	0,006 Kg 0,005 kg
Schraubenkopfform	Geschlitzt Sechskant
Mechanische Verriegelung Star-Delta	Ohne
Gewindelänge	18 mm
Geliefertes Zubehör	Unterlegscheibe

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	1,000 cm
VPE 1 Länge	2,500 cm
VPE 1 Gewicht	6,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	11,000 cm
VPE 2 Länge	14,500 cm
VPE 2 Gewicht	619,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	10,095 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------