



Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Nabe
Geräteanwendung	Zigbee/IP-Netzwerk-Schnittstelle
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Name der mobilen App	Wiser Home
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Anschlussstyp	Stecker1 x USB Typ C für Adapter
Elektrische Verbindung	Stromkabel (Stromversorgung für das USB-Modul)
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	5 V DC, <1,5 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Echtzeituhr	Mit RTC-Batteriesatz
Leistungsaufnahme in W	5 W 1 W
Lokale Signalisierung	Anzeige: 1 LED (rot, grün und blau)
Breite	123 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	24 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 %
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen
Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 62368-1
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	12,700 cm
VPE 1 Gewicht	276,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,030 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------