



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Kompatible Produktfamilie	Wiser Wiser ZB/IP gateway Wiser Gateway
Baureihe	Wiser
Produktname	Wiser temperature/humidity sensor
Produkt oder Komponententyp	Humidity and temperature transmitter
Produktspezifische Anwendung	For precise environmental control
Farbton	Weiß
Versorgung	Batterie / CR2450

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	3 V
Batterielebensdauer	5 Jahre
Kommunikationsprotokoll	Zigbee bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Tiefe	17,2 mm
Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Normen	EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13
Produktzertifizierungen	CE Zigbee 3.0

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 %
Aufstellungshöhe	<= 2000 m
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	71,0 g
Höhe VPE1	5,0 cm
Breite VPE1	8,0 cm
Länge VPE1	8,8 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	35
Gewicht VPE2	2,916 kg
Höhe VPE2	15,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Höhe VPE3	75 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------