



## Hauptmerkmale

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Kompatible Produktfamilie       | Lexium SD3             |
| Produkt oder Komponententyp     | Motor, Motion Control  |
| Kurzbezeichnung des Geräts      | BRS3                   |
| Max. mechanische Drehzahl       | 3000 U/min             |
| Motortyp                        | Drehstrom-Schrittmotor |
| Anzahl Motorpole                | 6                      |
| Versorgungsspannungsgrenze      | 24 V AC<br>48 V DC     |
| Montagehalterung                | Flansch                |
| Motorflanschgröße               | 85 mm                  |
| Länge                           | 171 mm                 |
| Zentrieren des Bunddurchmessers | 60 mm                  |

## Zusatzmerkmale

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Zentrierbundtiefe                     | 2 mm   |
| Anzahl der Montagebohrungen           | 4  |
| Durchmesser der Montagebohrungen      | 6,5 mm   |
| Kreisdurchmesser der Montagebohrungen | 98,99 mm   |
| Elektrische Verbindung                | Stecker  |
| Haltebremse                           | Ohne   |
| Wellenende                            | Glatte Welle   |
| Zweite Welle                          | Mit zweitem Wellenende   |
| Wellendurchmesser                     | 14 mm  |
| Wellenlänge                           | 30 mm  |
| Nennmoment                            | 6 Nm   |
| Haltemoment                           | 6,5 Nm   |
| Rotorträgheit                         | 3,3 kg.cm <sup>2</sup>   |
| Auflösung                             | 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° Schrittwinkel<br>200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung |
| Genauigkeitsfehler                    | +/- 6 Bogenminuten   |
| Maximale Startfrequenz                | 5,3 kHz  |
| Nennstrom [In]                        | 5,8 A  |
| Widerstand                            | 0,63 Ohm (Wicklung)  |
| Zeitkonstante                         | 10 ms  |
| Maximale Radialkraft Fr               | 110 N (erstes Wellenende)<br>75 N (zweites Wellenende)   |
| Maximale Axialkraft Fa                | 175 N (Zugkraft)<br>30 N (Kraft/Druck)   |
| Betriebslebensdauer in Std.           | 20000 h (Lager)  |
| Winkelbeschleunigung                  | 200000 rad/s <sup>2</sup>  |
| Produktgewicht                        | 4,3 kg   |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Normen                           | IEC 60072-1<br>EN 50347   |
| Kühlungstyp                      | Lüftelos mit Konvektion   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...40 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...70 °C   |
| Aufstellungshöhe                 | <= 1000 m ohne Deklassierung  |
| Relative Feuchtigkeit            | 15...85 % ohne Kondensation   |
| Vibrationsfestigkeit             | Max. 20 m/s <sup>2</sup><br>A entspricht EN/IEC 60034-14  |
| Schutzart (IP)                   | IP56 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5<br>IP41 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5 |
| Temperaturklasse                 | F Wicklung entspricht IEC/EN 60034-1  |

## Packing Units

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE     |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1       |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 4,3 kg  |
| Höhe VPE1                     | 10,4 cm |
| Breite VPE1                   | 18 cm   |
| Länge VPE1                    | 36,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei                            | Ja  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|