



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Ö
Steuerungstyp	ON/OFF-Wahlschalter
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC
Max. Schaltleistung	2200 W
Anzahl der Klemmen	4 schraubenlose Klemmen
Einbautiefe	25 mm
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	41 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	7,2 cm
VPE 1 Gewicht	75,2 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	198,8 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------