



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät + Steckdose
Eingangsleistung	12 W

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Montagehalterung	CEE60-Installationsbox (1 Modul)
Kompatible Produktfamilie	ELSO Joy Standardgehäuse für bündigen Einbau
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Position der Erdungslasche	Gerade Position 0°
Anzahl der Module	1 Modul
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt Mechanikabdeckung
Verpackungstyp	Kasten
Menge pro Satz	1
Verkauf je unteilbare Menge	1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Schutzart	Batterieladeschutz 1 externe Sicherung Automatischer Neustart nach Erdschluss oder Netzausfall Automatischer Überlastungsschutz Thermischer Schutz Gegen Kurzschlüsse
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Lebensdauer in Zyklen	30000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Anzahl der Klemmen	3
Anzahl der Kabel	2
Klemmverbindungskapazität	1,5 - 2,5 mm ² für fest Kabel(n) 1,5 - 2,5 mm ² für verseilt Kabel(n)
Material	PC (Polykarbonat): centre plate PC (Polykarbonat): Gehäuse
Drahtabisolierungslänge	11 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe	32 mm

Produktgewicht	0,092 kg
Normen	NEN-EN 50198-2 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950

Montage

Produktzertifizierungen	KEMA- KEUR[RETURN]SEMKO[RETURN]CB[RETURN]FIMKO[RETURN]VDE[RETURN]NEMKO
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen Für Einsatz in Innenräumen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	110,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	32,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,28 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------