

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie    | Lexium 32i<br>Lexium 62<br>Lexium 62 ILM<br>Lexium 32<br>Lexium 52                           |
| Produkt- oder Komponententyp | Anpassungsbausatz                                                                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | GBK                                                                                          |
| Zubehör / Teilekategorie     | Adapterzubehör                                                                               |
| Produktkompatibilität        | BMI<br>MH3<br>SH3<br>BMH<br>BSH<br>ILM                                                       |
| Zubehör / Zielkategorie      | Für Baugruppe Motor und Getriebe                                                             |
| Bausatz-Zusammensetzung      | Eine Adapterplatte<br>Schrauben und Bolzen für die Montage<br>Ein Adapter für das Wellenende |
| Außendurchmesser Getriebe    | 120 mm                                                                                       |

### Zusatzmerkmale

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Motorflanschgröße      | 100 mm      |
| Anzahl der Motorstufen | 2<br>3<br>1 |
| Länge                  | 21,8 mm     |
| Produktgewicht         | 0,65 kg     |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 10,000 cm |
| VPE 1 Breite  | 18,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 19,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 696,900 g |
| VPE 2 Art     | P06       |
| VPE 2 Menge   | 50        |
| VPE 2 Höhe    | 75,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 60,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 80,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 47,850 kg |


## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                         |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen



(1) Getriebe

Ø8 Abschlussadapter für die Motorwelle, wenn Wellendurchmesser kleiner als Durchmesser der Getriebeeingangskupplung

Werte in mm

| a    | c   | Ø6 | Ø7  | Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge) |
|------|-----|----|-----|--------------------------------------------------|
| 21,8 | 115 | M8 | 115 | 24 x 19 x 36                                     |

Werte in Zoll

| a    | c    | Ø6 | Ø7   | Ø8 (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge) |
|------|------|----|------|--------------------------------------------------|
| 0.85 | 4.53 | M8 | 4.53 | 0.94 x 0.74 x 1.42                               |