




Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys GV2 TeSys Deca
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Strombegrenzungsmodul
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca
Produktkompatibilität	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Funktion des Moduls	Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters
Montageort	Oben am Leistungsschalter
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	32 A
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	63 A entspricht IEC 60947-1
Betriebsschwellenwert	1500 A
Ausschaltvermögen	<= 100 kA abhängig vom Schutzgerät
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 x 1,5...25 mm ² fest Schraubklemmenleisten 2 x 1,5...10 mm ² fest Schraubklemmenleisten 1 x 1,5...25 mm ² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 x 1,5...10 mm ² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 x 1,5...16 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 x 1,5...4 mm ² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	2,2 Nm
Produktgewicht	0,13 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,5 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	122,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,104 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------