



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS-Standard-Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder mit IR-Empfänger
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Eingangsfunktion	Schalter
Ausgangsspannung	220 - 250 V
Kommunikationsprotokoll	DALI
Anzahl der Kanäle	2
Steuerungstyp	Bewegungsmelder
Funktion verfügbar	Schalten, Umschalten, Dimmen Master-Funktion
Einstellung der Lichtstärke	25...2000 Lux 10...2000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	360 °
Erfassungsbereich	Radius: 4000 mm
Gehäusevariante	Oberfläche Einbau
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP42 IP40
----------------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,0 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	300,4 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,947 kg
VPE 3 Art	P12

VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	50,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	101,35 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------