



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS-Standard-Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Glühlampe: 1000 W, AC NS-Halogenlampe mit drahtgewickelterm Trafo: 500 VA Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 315 VA Leuchtstoffröhre: 250 VA, AC Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 x 23 W, AC Kapazitiv: : 6 A, 28 µF, AC Kapazitiv: : 10 A, 21 µF, AC Halogenlampe: 800 W, AC
Farbton	Weiß
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V
Anzahl des Ausgangsstrom	10 A
Art der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Zeitverzögerung	5 s - 20 min
Einstellung der Lichtstärke	5...2000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Vorne: 12 m
Material	PC (Polykarbonat) matt
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,200 cm
VPE 1 Breite	17,200 cm
VPE 1 Länge	10,000 cm
VPE 1 Gewicht	415,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm

VPE 2 Gewicht	7,911 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	432
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	187,944 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------