



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslöser
[Uc]	24 V AC 50/60 Hz
Steuerkreisspannung	24 V DC

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	24 V entspricht IEC 60947-1
Schwellenwert-Auslösespannung	< 0,35 Un ausfallsichere Öffnung 0,35 - 0,7 Un mögliche Öffnung 0,85 - 1,1 Un ermöglicht das Schließen
Montagemodus	Interne Montage
Max. Einschaltleistung in VA	7 VA
Max. Einschaltleistung in W	2 W
Max. Halteleistungsaufnahme in VA	7 VA
Max. Halteleistungsaufnahme in W	2 W
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Betriebszeit	< 50 ms
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Drahtabsolierungslänge	8 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 1
----------------	----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,35 cm
VPE 1 Breite	8,636 cm
VPE 1 Länge	3,81 cm
VPE 1 Gewicht	63,504 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9 cm
VPE 2 Breite	13 cm
VPE 2 Länge	18,5 cm
VPE 2 Gewicht	690 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm

VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,12 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------