



## Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	3,5 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

## Zusatzmerkmale

Displaytyp	Mit LED hinterleuchtet Farb-TFT-LCD
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Koreanisch Chinesisch (vereinf Chin) Japanisch (ANK, Kanji) ASCII Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
Breite	97,6 mm
Tiefe	80 mm
Produktgewicht	0,53 kg

## Montage

Produktzertifizierungen	UKCA[RETURN]UKEX
-------------------------	------------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,8 cm
VPE 1 Breite	5,3 cm
VPE 1 Länge	18,3 cm
VPE 1 Gewicht	304,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,379 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	256

VPE 3 Höhe	60,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	77,824 kg


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen des 3,5-Zoll-Anzeigemoduls




Montage ohne T-Stück für Verdrehenschutz



A	B (1)	B (2)
22,50 <sup>0/-0,30</sup> mm (0,88 <sup>0/-0,01</sup> in.)	1,5 bis 6 mm (0,06 bis 0,23 in.)	3 bis 6 mm (0,11 bis 0,23 in.)

Montage mit T-Stück für Verdrehenschutz



C	D
30 <sup>0/-0,20</sup> mm (1,18 <sup>0/-0,0007</sup> in.)	4 <sup>0/-0,20</sup> mm (0,15 <sup>0/-0,0007</sup> in.)