



Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Parkplatz
Produkt- oder Komponententyp	Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts	EVF2
Beschreibung der Pole	3P + N für Stromkreis 1P + N für Steuerkreis
Montagemodus	Bodenstehend
Angebotstyp	Standard
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz Steuerkreis 380 - 415 V AC 50/60 Hz Stromkreis
Erdungssystem	TT IT TN
Steckdosennummer	2
Steckdosentyp	Rechts: T2 / versilberte Kontakte Links: T2 / versilberte Kontakte
Max. Versorgungsstrom	32 A für T2
Max. Leistung	22 kW für T2
Authentifizierungssystem	Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693 Plakette RFID entspricht ISO 14443-4 A

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	2 rot Drucktaste, Funktion: AUS 2 grün Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop-Taste und Steckerentriegelungstaste
Lokale Signalisierung	Lädt: 2 LED (grün) (Blitzlicht) auf Seite Verfügbar: 2 LED (grün) auf vorne Reserviert: 2 LED (orange) auf vorne Nicht betriebsbereit: 2 LED (rot) auf vorne
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Konfiguration / Architektur	Inselbetrieb Clusterarchitektur
Betrieb und Wartung	Ladestatus Diagnosefähigkeit Lademanagement Konfiguration der Benutzerrechte Status Leistungsschalter Zeitgesteuerte Aufladung
Webserver	Embedded
Ethernet-Service	Konfiguration via Webserver
Normen	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Produktzertifizierungen	EV Ready[RETURN]CE[RETURN]CB[RETURN]ZE-Ready
Höhe	1146 mm
Breite	413 mm
Tiefe	220 mm
Produktgewicht	50 kg
Farbe	Vorne: weiß (RAL 9003) Seite: grau (RAL 7016)

Montage

Schutzart (IP)	IP54 Leerlauf entspricht IEC 61851-1 IP54 bei Last entspricht IEC 61851-1
Schutzart (IK)	IK10 Ladestation entspricht IEC 61851-22 IK10 Steckdose entspricht IEC 61851-22
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C entspricht IEC 61851-22
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m entspricht IEC 61851-22
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	38,0 cm
VPE 1 Breite	45,0 cm
VPE 1 Länge	128,0 cm
VPE 1 Gewicht	58,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------