



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	3,5 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

Zusatzmerkmale

Displaytyp	Mit LED hinterleuchtet Farb-TFT-LCD
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Koreanisch ASCII Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch) Chinesisch (vereinf Chin) Japanisch (ANK, Kanji)
Breite	97,6 mm
Tiefe	80 mm
Produktgewicht	0,53 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UKCA
-------------------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	306,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,411 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	256

VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	98,576 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------