



## Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	5,7 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

## Zusatzmerkmale

Displaytyp	Mit LED hinterleuchtet Farb-TFT-LCD
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Koreanisch Chinesisch (vereinf Chin) ASCII Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch) Japanisch (ANK, Kanji)
Höhe	129,15 mm
Breite	163 mm
Tiefe	129,4 mm
Produktgewicht	0,405 kg

## Montage

Produktzertifizierungen	UKCA
-------------------------	------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,4 cm
VPE 1 Breite	5,6 cm
VPE 1 Länge	26,7 cm
VPE 1 Gewicht	660 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen des 5,7-Zoll-Anzeigemoduls




Montage ohne T-Stück für Verdrehenschutz



A	B (1)	B (2)
22,50 <sup>0/-0,30</sup> mm (0,88 <sup>0/-0,01</sup> in.)	1,5 bis 6 mm (0,06 bis 0,23 in.)	3 bis 6 mm (0,11 bis 0,23 in.)

Montage mit T-Stück für Verdrehenschutz



C	D
30 <sup>0/-0,20</sup> mm (1,18 <sup>0/-0,0007</sup> in.)	4 <sup>0/-0,20</sup> mm (0,15 <sup>0/-0,0007</sup> in.)