



Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- oder Komponententyp	Ladekabel
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Beschreibung der Pole	3P + N
[In] Bemessungsstrom	32 A
[UH,nom] Nennhilfsspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Anzahl der Steckdosen	2

Zusatzmerkmale

Steckertyp	T2 / versilberte Kontakte Ladestationsseite
Steckertyp	T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte T2 Ladestationsseite versilberte Kontakte
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Parkplatz EVF1 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVW1 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Ladestation
Normen	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produktzertifizierungen	CE
Länge	5 m
Produktgewicht	3,2 kg
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,000 cm
VPE 1 Breite	38,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,293 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm

VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	95,875 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------