Produktdatenblatt
Eigenschaften

HMIS85W
5,7", kleines Touchscreen-Display, Frontmodul, LED-Farb-TFT-LCD

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	5,7 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

Zusatzmerkmale

Displaytyp	Mit LED hinterleuchtet Farb-TFT-LCD
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch) Japanisch (ANK, Kanji) Koreanisch ASCII Chinesisch (vereinf Chin)
Breite	163 mm
Tiefe	129,4 mm
Produktgewicht	0,405 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UKCA[RETURN]UKEX

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	19 cm
VPE 1 Länge	27 cm
VPE 1 Gewicht	703 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,139 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	128

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	110,224 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig	Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate