



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS1D Sicherungslasttrennschalter
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
[I _{th}] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	16 A (bei 40 °C)
[I _e] Betriebsbemessungsstrom	5 A bei 127 V AC-15 4 A bei 230 V AC-15 3 A bei 400/415 V AC-15 2 A bei 440 V AC-15 12 A bei 24 V DC-13 2 A bei 48 V DC-13 0,6 A bei 110 V DC-13 0,4 A bei 220 V DC-13

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters	32 A
Sicherungstyp	NFC DIN BS
Typ des Bediengriffs	Direkt vorne
Montageort	Rechte Seite
Produktgewicht	0,07 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	12,0 cm
VPE 1 Gewicht	83,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	806,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------