



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Schwarz
Menge pro Packung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	CR (Chloropren)
Äußerer Kabeldurchmesser	20...26 mm
Bohrungsdurchmesser	40 mm
Höhe	25 mm
Breite	38 mm
Länge	38 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	4,200 cm
VPE 1 Gewicht	32,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	8400
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	297,240 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate