



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Kabelbinder
Farbe	Natürlich
Anzahl pro Verpackung	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	3,5 mm
Max. Anzugsdurchmesser	84 mm
Einsatzbedingungen	Innenraum
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 180 N
Material	PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge	300 mm
Breite	3,6 mm
Produktgewicht	0,131 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungseigenschaften	Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	11 cm
VPE 1 Länge	38 cm
VPE 1 Gewicht	1,36 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	11 cm
VPE 2 Breite	11 cm
VPE 2 Länge	38 cm
VPE 2 Gewicht	138 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	6000
VPE 3 Höhe	40 cm
VPE 3 Breite	40 cm

VPE 3 Länge	12 cm
VPE 3 Gewicht	8,87 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------