



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Angebotstyp	Advanced Steighauptleitungen
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Stangenmaterial	Aluminium
Nennbetriebsstrom I _e	1000 A
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	0V+ PEN
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Steuerungstyp	Drehgriff
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Montageort	Rechts
Montagehalterung	Sammelschiene
Gehäusematerial	Metall
Anschlüsse - Klemmen	Kabel mit Öse Schienen
Breite	1229 mm
Tiefe	470 mm
Höhe	457 mm
Produktgewicht	53,5 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	47,900 cm
VPE 1 Breite	50,000 cm
VPE 1 Länge	123,000 cm
VPE 1 Gewicht	59,360 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------