



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Angebotstyp	Classic
Produkt- oder Komponententyp	Stromschienenverteiler
Beschr. d. Sammelschiene	Horizontal distribution length
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Stangenmaterial	Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität	3L+N+PE
Anzahl Anzapf-Auslässe	10
Nennbetriebsstrom I <sub>n</sub>	1000 A bei 35 °C
Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
Montagemodus	Durch Schrauben
Abmessungstyp	Position
Länge	5 m
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Pole	4
Neutralposition	Nach oben
Montageposition	Horizontal
[U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
[I <sub>cw</sub> ] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	37,4 kA
[I <sub>pk</sub> ] Bemessungs-Stoßstrom	78,7 kA
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Breite	113 mm
Höhe	146 mm
Produktgewicht	89,5 kg
Intervall Abzweiginheit	1000 mm
Ausgestrahltes Magnetfeld	1,27 µT
Thermische Belastungsgrenze	1758000 kA <sup>2</sup> .s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Max. Spannungsabfall	<0,005 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,007 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,007 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge <0,008 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (ohne Leistungsminderung) 55 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,0 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	513,75 cm
VPE 1 Gewicht	90,5 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	68,0 cm
VPE 2 Breite	514,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	1132,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------